

PFD 408 U [240V]

Lave-vaisselle à eau renouv. encastrable
avec paniers pour espaces à exigence d'hygiène (NSF / ANSI 3 certifié).



- Performance de nettoyage max.* : 152 assiettes/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 185 (85) °F (°C)
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516577386 / Numéro de matériel: 12066610 / Ancien Numéro de matériel: 61040835NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	MasterLine
Modèle	HygienePro
Système de lavage	Appareil à chargement frontal et eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Sans couvercle
Parois latérales	Galvanisé
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et établissements de soins	•
Convient à la restauration/les bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient à la restauration rapide	•
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	103 (390)
Durée minimale de programme en min.	15
Température de rinçage maximale en °C	185 (85)
Performance de nettoyage assiettes/h	152
Performance de nettoyage paniers/h	8
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	4
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	20
Longueur du câble d'alimentation électrique en pi. (m)	6 (1,90)
Fiche NEMA : verrou tournant L15-20	•
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	2 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	30
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00

PFD 408 U [240V]

Lave-vaisselle à eau renouv. encastrable

avec paniers pour espaces à exigence d'hygiène (NSF / ANSI 3 certifié).



Code EAN: 4002516577386 / Numéro de matériel: 12066610 /

Ancien Numéro de matériel: 61040835NAM

Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en in. (cm)	39 3/8 (100)
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en gpg (mmol/l)	62,59 (10,70)
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par lavage en l	4,6 (17,50) gll (l)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en in. (cm)	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur en po (mm)	32 5/16 (820)
Dimension extérieure, largeur en po (mm)	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, profondeur en po (mm)	23 7/16 (595)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 7/16 (670)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Espace de lavage utile, hauteur en po (mm)	22 1/16 (559)
Espace de lavage utile, largeur en po (mm)	21 1/8 (536)
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en po (mm)	18 11/16 (474)
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en po (mm)	20 3/8 (516)
Hauteur de chargement au-dessus du sol en po (mm)	8 9/16 (216)
Largeur de niche nécessaire en po (mm)	23 5/8 (600)
Poids net lb [kg]	166 (75)
Poids brut en lb (kg)	188 (85)
Charge au sol maximale en N/m ²	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44
Programmes	
Universel	•
Court	•
Froid/Pré lavage	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour coutellerie	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le panier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•

PFD 408 U [240V]

Lave-vaisselle à eau renouvelée, encastrable

avec paniers pour espaces à exigence d'hygiène (NSF / ANSI 3 certifié).



Code EAN: 4002516577386 / Numéro de matériel: 12066610 /
Ancien Numéro de matériel: 61040835NAM

Réservoir de sel dans la porte	•
FermetureAuto / AutoClose	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Verrouillage de porte, protégé par code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration avec contrôle de tamis	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
ETL	•
NSF	•
ADA	•