

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, chauffage électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



- Volume du tambour 8.48 (240) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 55 (24.5) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Soins du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 43 %, Facteur G541

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516584827 / Numéro de matériel: 12088670 / Ancien Numéro de matériel: 51624107NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du panneau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	55 (24,5)
Volume du tambour en l	8,48 (240) ft <sup>3</sup> (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 15/16 (430)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soins	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,26
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	216,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	6,24
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	6,56
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	60
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	211,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	276,1
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	2,40
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,66

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, chauffage électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



Code EAN: 4002516584827 / Numéro de matériel: 12088670 /

Ancien Numéro de matériel: 51624107NAM

Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	212,3
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	5,04
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	46
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	212,5
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,44
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	74
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	57
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	43
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base / groupes act.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compartiments
Module de dosage liquide	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, chauffage électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.

Code EAN: 4002516584827 / Numéro de matériel: 12088670 /

Ancien Numéro de matériel: 51624107NAM

Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe en kW	24,60
Puissance totale de raccordement en kW	26,20
Protection par fusible en A	70
<b>Raccordement à l'eau / vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 13/16 (1646)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	42 7/8 (1089)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	51 9/16 (1309)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	67 3/8 (1710)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	49 11/16 (1262)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	58 (1472)
Poids net en lb (kg)	1517 (688,0)
Poids brut en lb (kg)	1630 (739)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	9324
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,70
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	96
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données de fonctionnement	•
Recyclage de l'eau (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	20
Casques de protection [nombre]	6
Combinaisons [nombre]	4
Survestes [nombre]	6
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, chauffage électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



Code EAN: 4002516584827 / Numéro de matériel: 12088670 /

Ancien Numéro de matériel: 51624107NAM

Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	578
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	126
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	112
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	223
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	146
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	233
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	155
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	4

#### Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

c ETL US

•

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE

•