

PW 6241 [EH]

Machine à laver Professional, chauffage externe et commande librement programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 8.48 (240) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 55 (24.5) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Soin du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 43 %, Facteur G541

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516585510 / Numéro de matériel: 12092200 / Ancien Numéro de matériel: 51624179NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professional
Façade	Gris fer
Couleur du panneau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	55 (24,5)
Volume du tambour en l	8,48 (240) ft <sup>3</sup> (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 15/16 (430)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	9,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	219,6
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	276,1
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,68
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	49
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	204,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,51
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	38
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	57
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	43
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100

PW 6241 [EH]

Machine à laver Professional, chauffage externe  
et commande librement programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516585510 / Numéro de matériel: 12092200 /  
Ancien Numéro de matériel: 51624179NAM

Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base / groupes acta.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compartiments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Chauffage externe
Raccordement électrique	240V 60HZ 1 PH 3 WIRE
Puissance totale de raccordement en kW	4,40
Protection par fusible en A	30
<b>Raccordement à l'eau / vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x 3/4 po avec raccord 1 po
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 13/16 (1646)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	42 7/8 (1089)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	51 9/16 (1309)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	67 3/8 (1710)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	49 11/16 (1262)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	58 (1472)
Poids net en lb (kg)	1438 (652,0)
Poids brut en lb (kg)	1564 (709)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	8970
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,70
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•

PW 6241 [EH]

Machine à laver Professional, chauffage externe  
et commande librement programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516585510 / Numéro de matériel: 12092200 /

Ancien Numéro de matériel: 51624179NAM

Accessoires indépendants de l'appareil

•

#### Effacité et durabilité

Taux de recyclage en % 96

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)

•

Interface optique pour l'accès Service

•

Module à interface RS 232 (option)

•

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)

•

Saisie des données de fonctionnement

•

Recyclage de l'eau (option)

•

#### Capacités

Masques respiratoires [nombre] 20

Casques de protection [nombre] 6

Combinaisons [nombre] 4

Survestes [nombre] 6

Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] 2

Couettes synthétiques [nombre] 2

Oreillers synthétiques [nombre] 4

Couettes plumes [nombre] 2

Oreillers plumes [nombre] 4

Torchons, 22 g [nombre] 578

Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] 126

Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre] 112

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] 223

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] 146

Serpillères, Office, 100 g [nombre] 233

Serpillères, Stairway, 150 g [nombre] 155

Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 4

#### Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

c ETL US

•

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE

•