

PW 6321 [EL]

Lave-linge, chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



- Volume du tambour 11.3 (320) ft³ (l) l, charge 75 (34.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Soins du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 47 %, Facteur G447

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516585558 / Numéro de matériel: 12092270 / Ancien Numéro de matériel: 51632167NAM

| Forme et modèle | |
|---|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Professionnel |
| Façade | Gris fer |
| Couleur du panneau | Inox |
| Rapport de remplissage | 1:10 |
| Charge en lb. (kg) | 75 (34,0) |
| Volume du tambour en l | 11,3 (320) ft ³ (l) |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 16 15/16 (430) |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | droite |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambou Hydrogliss | • |
| Utilisation | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements de soins | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Données de puissance | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 9,00 |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,25 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 8,80 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,10 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 288,0 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh | 8,00 |
| Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh | 8,74 |
| Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min. | 68 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 281,6 |
| Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l | 368,1 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh | 3,20 |
| Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh | 2,21 |

PW 6321 [EL]

Lave-linge, chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516585558 / Numéro de matériel: 12092270 /
Ancien Numéro de matériel: 51632167NAM

| | |
|--|----------------------|
| Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min. | 58 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l | 281,6 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh | 6,20 |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide | 54 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l | 284,8 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,60 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO | 45 |
| Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min. | 76 |
| Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min. | 59 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 50 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 47 |
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 1000 |
| Facteur g | 447 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | Profitronic M |
| Possibilité de programmation | Programmation libre |
| Départ différé max. en h | Au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Programmes base / groupes act. | |
| Programmes de base | • |
| Programmes pour l'hôtellerie et la restauration | • |
| Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés | • |
| Programmes pour le Facility Management | • |
| Programmes pour le nettoyage des textiles | • |
| Programmes pour les artisans | • |
| Programmes pour les pompiers et les services de secours | • |
| Programmes pour les haras/centres équestres/écuries | • |
| Programmes pour les hôpitaux | • |
| Programmes pour les clubs de sport | • |
| Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compartiments |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 208/240 V 60 HZ 3 PH |

PW 6321 [EL]

Lave-linge, chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.

Code EAN: 4002516585558 / Numéro de matériel: 12092270 /

Ancien Numéro de matériel: 51632167NAM

| | |
|---|---------------------------|
| Puissance de chauffe en kW | 24,60 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 26,20 |
| Protection par fusible en A | 70 |
| Raccordement à l'eau / vidange | |
| Eau froide [nombre] | 2x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 64 13/16 (1646) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 42 7/8 (1089) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 51 9/16 (1309) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 67 3/8 (1710) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 49 11/16 (1262) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 58 (1472) |
| Poids net en lb (kg) | 1535 (696,0) |
| Poids brut en lb (kg) | 1647 (747) |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 9677 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,10 |
| Équipement | |
| Essorage préalable breveté | • |
| Traitement des lavettes | • |
| Contrôle anti-balourd | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Capacité variable automatique+ | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Boîtier de communication | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Taux de recyclage en % | 96 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès Service | • |
| Module à interface RS 232 (option) | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Saisie des données de fonctionnement | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| Capacités | |
| Masques respiratoires [nombre] | 26 |
| Casques de protection [nombre] | 8 |
| Combinaisons [nombre] | 4 |
| Survestes [nombre] | 9 |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 2 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 2 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 6 |
| Couettes plumes [nombre] | 2 |

PW 6321 [EL]

Lave-linge, chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516585558 / Numéro de matériel: 12092270 /

Ancien Numéro de matériel: 51632167NAM

| | |
|---|-----|
| Oreillers plumes [nombre] | 6 |
| Torchons, 22 g [nombre] | 710 |
| Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] | 168 |
| Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre] | 142 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] | 297 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] | 180 |
| Serpillères, Office, 100 g [nombre] | 320 |
| Serpillères, Stairway, 150 g [nombre] | 210 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 6 |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| c ETL US | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |