

PW 6321 [SI]

Lave-linge, chauffage vapeur (indirect)

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516585596 / Numéro de matériel: 12092360 /
Ancien Numéro de matériel: 51632189NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du panneau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	75 (34,0)
Volume du tambour en l	11,3 (320) ft ³ (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 15/16 (430)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveriers	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,25
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	288,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	8,00
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	8,74
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	58
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	281,6
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	368,1
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	3,20
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	2,21

- Volume du tambour 11.3 (320) ft³ (l) l, charge 75 (34.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Soins du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 47 %, Facteur G447

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

PW 6321 [SI]

Lave-linge, chauffage vapeur (indirect)

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516585596 / Numéro de matériel: 12092360 /
Ancien Numéro de matériel: 51632189NAM

Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	281,6
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	6,20
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	54
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	284,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,60
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	39
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	70
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	47
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1000
Facteur g	447
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base / groupes acta.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	240V 60HZ 1 PH 3 WIRE
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	50,00
Puissance totale de raccordement en kW	4,40
Protection par fusible en A	30
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

PW 6321 [SI]

Lave-linge, chauffage vapeur (indirect)

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.

Code EAN: 4002516585596 / Numéro de matériel: 12092360 /

Ancien Numéro de matériel: 51632189NAM

Raccordement vapeur	
Raccordement vapeur	2 x ½ po
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 13/16 (1646)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	42 7/8 (1089)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	51 9/16 (1309)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	67 3/8 (1710)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	49 11/16 (1262)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	58 (1472)
Poids net en lb (kg)	1473 (668,0)
Poids brut en lb (kg)	1586 (719)
Charge au sol maximale en N/m ²	9402
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,10
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	96
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données de fonctionnement	•
Recyclage de l'eau (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	26
Casques de protection [nombre]	8
Combinaisons [nombre]	4
Survestes [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	6
Torchons, 22 g [nombre]	710
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	142
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	223
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	180

PW 6321 [SI]

Lave-linge, chauffage vapeur (indirect)

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516585596 / Numéro de matériel: 12092360 /

Ancien Numéro de matériel: 51632189NAM

Serpillères, Office, 100 g [nombre]	320
-------------------------------------	-----

Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	210
---------------------------------------	-----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	6
---	---

Normes, contrôles, indicateurs	
---------------------------------------	--

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

c ETL US	•
----------	---

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
---	---