

## PDR 910 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516664772 / Numéro de matériel: 12271750 / Ancien Numéro de matériel: 52910018NAM

### Forme et modèle

Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Couleur du panneau	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:20	20 (9,0) lb (kg)
Volume du tambour en l	6,36 (180,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	17 3/8 (440)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui

### Utilisation

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•

### Données de puissance

Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,52
Durée de programme en min.	47

### Commande

Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

### Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe du gaz en kW	8,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,32
Protection par fusible en A	15

- Volume du tambour 6.36 (180.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge?? – ??
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour un usage intensif – Qualité Miele unique

## PDR 910 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516664772 / Numéro de matériel: 12271750 / Ancien Numéro de matériel: 52910018NAM

### Dimensions et poids de la sécheuse

Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	40 3/16 (1020)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	27 9/16 (700)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	30 1/16 (763)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	47 7/8 (1215)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	29 15/16 (760)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	32 5/16 (820)
Poids net en lb (kg)	159 (72,0)
Poids brut en lb (kg)	177 (80)
Charge au sol maximale en N	853

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90

### Équipement

Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface	•
SéchageParfait / PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

### Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en %	89
------------------------	----

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•

### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2

PDR 910 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516664772 / Numéro de matériel: 12271750 /  
Ancien Numéro de matériel: 52910018NAM

<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/ CE	•