

PWM 511 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique et bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 3.53 (100) ft³ (l) l, charge 25 (11.0) lb (kg)
- 14 % de consommation d'eau et 50 % de consommation d'énergie en moins*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 50 %**, Facteur G370
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Avec programme Couleurs à 60 °C et raccordement à l'eau chaude, en comparaison avec le modèle précédent.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516664581 / Numéro de matériel: 12271870 / Ancien Numéro de matériel: 51511021NAM

Forme et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance
Couleur du panneau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en lb. (kg)	25 (11,0)
Rapport de remplissage	1:9
Charge en lb. (kg)	25 (11,0)
Volume du tambour en l	3,53 (100) ft ³ (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,30
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	78,4
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,57
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	54
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	75,7
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,32
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	67,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	0,87
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34

PWM 511 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique et bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516664581 / Numéro de matériel: 12271870 / Ancien Numéro de matériel: 51511021NAM

Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	68,3
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,14
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes base / groupes acta.	
Programmes de base	•
Dosage	
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	240V 60HZ 2 PH
Puissance de chauffe en kW	5,00
Puissance totale de raccordement en kW	5,20
Protection par fusible en A	30
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	208 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe en kW	3,80
Puissance totale de raccordement en kW	4,00
Protection par fusible en A	30
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	40 3/16 (1020)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	27 9/16 (700)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	33 5/16 (845)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	47 13/16 (1214)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	29 9/16 (750)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	36 1/8 (917)
Poids net en lb (kg)	360 (163,0)
Poids brut en lb (kg)	386 (175)
Charge au sol maximale en N	2724
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	61 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,80
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•

PWM 511 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique
et bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516664581 / Numéro de matériel: 12271870 /
Ancien Numéro de matériel: 51511021NAM

Rinçage désinfectant	•
Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	96
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•