

APCL 048

Boîtier de communication
pour la connexion aux systèmes externes.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile à la machine à laver Benchmark
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele actuels

Code EAN: 4002516729419 / Numéro de matériel: 12406160 /
Ancien Numéro de matériel: 59590048NAM

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Système de dosage	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoires pour le monnayeur	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 1/4 (81)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	10 (254)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	9 1/16 (229)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 3/8 (135)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 1/16 (280)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	10 7/16 (265)
Poids net en lb (kg)	5 (1,83)
Poids brut en lb (kg)	5 (2,20)