

## APWM 019

Boîtier de communication avec kit d'installation pour la connexion d'une machine à laver 12–20 kg aux systèmes externes.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile à la machine à laver sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Code EAN: 4002516729433 / Numéro de matériel: 12406180 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510019NAM

<b>Famille produit</b>	
Machine à laver	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Débitmètre à hélice	•
Système de dosage	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoires pour le monnayeur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 13/16 (96)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	11 1/2 (292)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 1/2 (292)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 7/16 (595)
Poids net en lb (kg)	8 (3,35)
Poids brut en lb (kg)	9 (3,70)