

APWM 020

Boîtier de communication avec kit d'installation pour l'extension du raccordement des systèmes de dosage.



- Possibilité de raccorder entre 7 et 12 pompes de dosage
- Raccordement facile à la machine à laver sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Code EAN: 4002516729440 / Numéro de matériel: 12406190 / Ancien Numéro de matériel: 59510020NAM

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Vanne	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 13/16 (96)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	11 1/2 (292)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 1/2 (292)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 7/16 (595)
Poids net en lb (kg)	8 (3,50)
Poids brut en lb (kg)	9 (3,90)