

XKM 3200 WL LMD86

Module de communication pour appareils de la génération PLW/PWD 868x ou 869x pr ExpertLine, pr connexion Miele MOVE, Segosoft, autres logiciels traçabilité.



- Une connectivité de pointe avec le Miele MOVE
- -
- -
- Fonctionnement flexible sur le réseau local
- Les 30 derniers protocoles de traçabilité sont enregistrés dans l'appareil

Code EAN: 4002516866527 / Numéro de matériel: 12611070 /
Ancien Numéro de matériel: 68822104D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Sécurité Safety]	•
PLW 8693 [Sécurité Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	4 3/16 (105)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	8 5/16 (210)
Poids net en lb (kg)	0 (0,18)

XKM 3200 WL LMD86

Module de communication pour appareils de la génération PLW/PWD 868x ou 869x
pr ExpertLine, pr connexion Miele MOVE, Segosoft, autres logiciels traçabilité.

Code EAN: 4002516866527 / Numéro de matériel: 12611070 /
Ancien Numéro de matériel: 68822104D

Poids brut en lb (kg)

1 (0,47)

