

E 816

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Par chargement sans le complément à couverts E 165 : 19 Assiettes jusqu'à Ø 33 cm
- En cas de chargement avec panier à couverts E 165 : 16 assiettes jusqu'à Ø 33 cm

Code EAN: 4002516855392 / Numéro de matériel: 12611640 /
Ancien Numéro de matériel: 67581602D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 250 mm [nombre]	19
Assiettes jusqu'à Ø 330 mm [nombre]	19
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/2 (240)

E 816

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Code EAN: 4002516855392 / Numéro de matériel: 12611640 /

Ancien Numéro de matériel: 67581602D

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 1/8 (510)
---	--------------

Poids net en lb (kg)	2 (0,64)
----------------------	----------

Poids brut en lb (kg)	2 (0,79)
-----------------------	----------