

APLW 905

Imprimante intégrée

kit d'adaptation pour imprimer des protocoles de traitement.



- Imprimante thermique avec une largeur de papier de 60 mm
- Le montage est réalisé par le service à la clientèle

Code EAN: 4002516915027 / Numéro de matériel: 12685170 /  
Ancien Numéro de matériel: 69242019D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Jeu d'adaptation	•
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Surveillance de routine du processus de nettoyage et de désinfection	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	13 7/16 (340)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 9/16 (750)
Poids net en lb (kg)	6 (2,50)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,44)