

PLW 8604 [U 3AC208V/60HZ]

Laveur de laboratoire

avec raccordement à l'eau déminéralisée.



- Rendement/Charge par ex. 64 verrerie col étroit/verrerie laboratoire avec inject.
- Flexibles et simples – Supports de charge modulaires et système SimpleLoad
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Dosage des produits chimiques : Doseur poudre dans la porte
- Connectivité par défaut via Wi-Fi
- Avec racc. d'eau déminéralisée – Rinçage à l'eau déminéralisée

Code EAN: 4002516883531 / Numéro de matériel: 12797800 /

Ancien Numéro de matériel: 62860424NAM

Forme et modèle	
Modèle	Appareil posable, encastrable, étroit
Gamme	ExploreLine
Couleur du panneau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
Couvercle	Sans couvercle
Nombre de niveaux de lavage	2
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux laboratoires	•
Capacité	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	64
Tubes à essai par charge [nombre]	98
Fioles par charge [nombre]	98
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	64
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en gal/min (l/min.)	132,1 (500)
Volume utile de la cuve en l	5,12 (145,00) ft³ (l)
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °F (°C)	158 (70)
Commande	
Type de commande	M Touch Basic
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	programmable
Programmes [nombre]	6
Emplacements libres de programme [nombre]	4
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Détection en cas de panne de programme	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	6 (1,90)
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	30
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200 - 1000
Eau déminéralisée [nombre]	1

PLW 8604 [U 3AC208V/60HZ]

Laveur de laboratoire

avec raccordement à l'eau déminéralisée.



Code EAN: 4002516883531 / Numéro de matériel: 12797800 /

Ancien Numéro de matériel: 62860424NAM

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm 39 3/8 (100)

Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l 62,59 (10,70)

Pompe de vidange [DN] 0,86 (22)

Adoucisseur d'eau intégré •

Système anti-fuites Système Waterproof

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm 32 5/16 (820)

Dimension extérieure, largeur nette en mm 23 9/16 (598)

Dimension extérieure, profondeur nette en mm 23 9/16 (598)

Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) 36 1/4 (920)

Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 26 7/16 (670)

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 29 3/16 (740)

Cuve, hauteur utile en mm 20 1/2 (520)

Cuve, largeur utile en mm 20 7/8 (530)

Cuve, profondeur du panier supérieur en po (mm) 18 11/16 (474)

Poids net en kg 149,91 (68)

Cuve, profondeur du panier inférieur en po (mm) 20 1/2 (520)

Poids brut en lb (kg) 169,75 (77)

Charge au sol maximale en N/m² 1200

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail ≤70 dB(A) re 20 µPa

Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h 1,44

Programmes

Court •

Moyen •

Long •

Rinçage eau froide •

Rinçage eau déminéralisée •

Équipement

Doseur de produit de rinçage à 1 porte •

1 doseur/porte pour détergents en poudre •

Interface Service •

Composants complets (option) •

Système de filtre à plusieurs composants •

Pompe à chaleur à vitesse variable •

Support de charge – couplage direct •

Réservoir de sel dans la porte •

Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice •

Résistance située à l'extérieur de la cuve •

SimpleLoad •

Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304) •

Possibilités de raccordement

Wi-Fi •

Modules de dosage externes •

PLW 8604 [U 3AC208V/60HZ]

Laveur de laboratoire

avec raccordement à l'eau déminéralisée.



Code EAN: 4002516883531 / Numéro de matériel: 12797800 /

Ancien Numéro de matériel: 62860424NAM

Normes, contrôles, indicateurs	
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-2-040	•
EN 61010-1	•