

PWD 8682 [U DS5 2AC240V/60HZ]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau démin., doseur produits liquides & fonction EcoDry.



- Rendement/Charge par ex. 44 instruments de transmission ou 12 cassettes de taille normale / 24 de taille moyenne
- Rendement/Charge par ex. 8 compléments à mailles DIN ou 48 spéculums gynéco.
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Confort d'utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Support de séchage confortable – Séchage Éco
- Connectivité par défaut via Wi-Fi

Code EAN: 4002516883845 / Numéro de matériel: 12798530 /

Ancien Numéro de matériel: 62868224NAM

Forme et modèle

Modèle	Appareil posable, encastrable, étroit
Ligne	ExpertLine
Couleur du panneau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
Couvercle	Sans couvercle
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•

Utilisation

Convient aux hôpitaux	•
Convient aux cabinets dentaires	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Adapté pour les pratiques vétérinaires	•
Convient aux cabinets de podologie	•

Capacité

Complément à mailles DIN par charge [nombre]	8
Kits CMI par charge [nombre]	1-2
Kits ophtalmologiques par charge [nombre]	8
Spéculums gynécologiques [nombre]	48
Kits AN par charge [nombre]	2-3
Sabots de bloc OP par charge [nombre]	28
Aspire-salive chirurgicaux par cycle [nombre]	44
Instruments avec lumen par charge [nombre]	44
Instruments de transmission par charge [nombre]	44

Données de puissance

Pompe de circulation, Qmax en gal/min (l/min.)	132,1 (500)
Volume utile de la cuve en l	5,12 (145,00) ft³ (l)
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °F (°C)	199 (93)

Miele MOVE

Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•

Commande

Type de commande	M Touch Flex
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	programmable
Programmes [nombre]	23
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PWD 8682 [U DS5 2AC240V/60HZ]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau démin., doseur produits liquides & fonction EcoDry.



Code EAN: 4002516883845 / Numéro de matériel: 12798530 /

Ancien Numéro de matériel: 62868224NAM

Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	2 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	6 (1,90)

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	20

Raccordement à l'eau / vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	39 3/8 (100)
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	62,59 (10,70)
Pompe de refoulement VEP pour eau déminéralisée (option)	•
Pompe de vidange [DN]	0,86 (22)
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32 5/16 (820)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 7/16 (670)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Cuve, hauteur utile en mm	20 1/2 (520)
Cuve, largeur utile en mm	20 7/8 (530)
Cuve, profondeur du panier supérieur en po (mm)	18 11/16 (474)
Poids net en kg	158,73 (72)
Cuve, profondeur du panier inférieur en po (mm)	20 1/2 (520)
Poids brut en lb (kg)	178,57 (81)
Charge au sol maximale en N/m²	1220

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,80

Programmes

Vario TD Intensif	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr. 4paniers	•
Vario TD Instr. 6paniers	•

PWD 8682 [U DS5 2AC240V/60HZ]

Laveurs-désinfecteurs

avec raccordement eau démin., doseur produits liquides & fonction EcoDry.



Code EAN: 4002516883845 / Numéro de matériel: 12798530 /

Ancien Numéro de matériel: 62868224NAM

Vario TD Instr. 8paniers	•
Conteneur Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL Optique	•
Ophthalmologie	•
Plateau Ophta A207	•
Biberons	•
Sabots de bloc OP	•
Ustensiles de soin	•
Universel	•
Rinçage eau froide	•
Équipement	
Doseur de produit de rinçage à 1 porte	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant	•
Interface de traçabilité (option)	•
Canne d'aspiration pour bidon de produit 10–20 l (option)	•
Canne d'aspiration Flex DS5	•
Contrôle du volume de dosage	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Composants complets (option)	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de la cuve	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
Ouverture auto	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Interface optique SAV	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Possibilités de raccordement	
Wi-Fi	•
Interface Ethernet (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•
Santé Canada, Instrument médical classe II	•