

PWM 927 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 27 kg.



- Volume du tambour Aérogliss 8.48 (240) ft³ (l), charge maximale 60 (27.0) lb (kg)
- 19 % de consommation d'eau en moins, 40 % de consommation d'énergie en moins*
- Temps de séchage raccourci grâce à Essorage Boost
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile — M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Avec programme Couleurs à 60 °C et raccordement à l'eau chaude, en comparaison avec le modèle précédent.

Code EAN: 4002516949244 / Numéro de matériel: 12926950 /

Ancien Numéro de matériel: 51927041NAM

Forme et modèle

Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du panneau	Inox
Rapport de remplissage	1:9
Charge en lb. (kg)	60 (27,0)
Volume du tambour en l	8,48 (240) ft³ (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 3/8 (415)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Utilisation

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•

Données de puissance

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,40
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,22
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,30
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	201,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	322,2

PWM 927 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 27 kg.



Code EAN: 4002516949244 / Numéro de matériel: 12926950 /

Ancien Numéro de matériel: 51927041NAM

Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	5,90
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	6,28
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	57
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	197,9
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	323,4
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,61
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	2,05
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	47
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	193,5
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	4,48
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	42
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	190,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,58
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	34
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	57
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	48
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	41
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	10
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Librement programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Langue modifiable à tout moment	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Dosage	
Bac à produits	4 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12

PWM 927 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 27 kg.

Code EAN: 4002516949244 / Numéro de matériel: 12926950 /

Ancien Numéro de matériel: 51927041NAM

Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	440/480 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe en kW	26,00
Puissance totale de raccordement en kW	27,60
Protection par fusible en A	50
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	4 x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2 po avec raccord 3/4 po
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 13/16 (1646)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	42 15/16 (1090)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	48 5/16 (1226)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	70 5/8 (1793)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	53 3/4 (1365)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	56 1/8 (1425)
Poids net en lb (kg)	1456 (660,0)
Poids brut en lb (kg)	1581 (717)
Charge au sol maximale en N	9184
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	4,70
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures de puisage efficaces	•
VitesseÉco / EcoSpeed	•
EssoragePerformance	•
Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•

PWM 927 [EL DV DD]

Machine à laver professionnelle, chauffage électrique

— programmation libre. Charge de 27 kg.



Code EAN: 4002516949244 / Numéro de matériel: 12926950 /

Ancien Numéro de matériel: 51927041NAM

Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	19
Casques de protection [nombre]	6
Combinaisons [nombre]	4
Survestes [nombre]	6
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	3
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	3
Oreillers plumes [nombre]	6
Torchons, 22 g [nombre]	620
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	142
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	123
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	225
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	159
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	4
Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•