

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Sécheuse à évacuation, côtés gris fer, électrique
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Volume du tambour 10.59 (300.00) ft³ (l), charge 27 (12.0) lb (kg) – 36 (16.0) lb (kg)
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – Séchage Parfait

Code EAN: 4002516950998 / Numéro de matériel: 12929320 /
Ancien Numéro de matériel: 52516006NAM

Forme et modèle

Modèle	Chargement frontal
Ligne	SlimLine
Façade	Gris fer
Parois latérales	Poudré, gris fer
Couleur du panneau	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	27 (12,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	36 (16,0)
Volume du tambour en l	10,59 (300,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	gauche
Tambour en inox	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Non

Utilisation

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•

Données de puissance

Puissance d'évaporation maximale en l/h (gal/min)	2,1 (8,0)
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,63
Durée de programme en min.	47

Commande

Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Définition de paramètres définis
Commande de programme	Commande à détection d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Sécheuse à évacuation, côtés gris fer, électrique
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516950998 / Numéro de matériel: 12929320 /
Ancien Numéro de matériel: 52516006NAM

Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	208-240 V 60 HZ 1 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	3,68 - 4,90
Puissance totale de raccordement en kW	4,28 - 5,50
Protection par fusible en A	30
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	208-240 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe en kW	7,36 - 9,80
Puissance totale de raccordement en kW	7,96 - 10,40
Protection par fusible en A	30
Dimensions et poids de la sécheuse	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	70 7/8 (1800)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	28 (711)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	42 7/8 (1089)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	71 5/16 (1810)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	46 1/2 (1180)
Poids net en lb (kg)	322 (145,7)
Poids brut en lb (kg)	351 (159)
Charge au sol maximale en N	1664
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	55 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,70
Équipement	
Rotation alternée du tambour	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
SéchageParfait / PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Socle mobile	•
Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•