


E 205

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour (Wert)17 verres d'un diamètre de 6,6 cm
- Avec support pour plaque perforée pour disperser jets de rinçage
- Hauteur des supports 220 mm
- La hauteur de chargement maximale avec verres est de 270 mm


Numéro EAN: 4002511808874 / Numéro de matériel: 03808980 /  
Ancien Numéro de matériel: 67520501D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les verres	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Nombre de rangées	2
Hauteur de support en mm	220
Hauteur de chargement maximale en mm	270
Utilisable dans le panier inférieur	APFD 220, U 890
Capacité	
Verres jusqu'à Ø 66 mm max. [nombre]	17
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0

E 205

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



Numéro EAN: 4002511808874 / Numéro de matériel: 03808980 /  
Ancien Numéro de matériel: 67520501D

Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	221
Dimension extérieure, largeur nette en mm	243
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	494
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	505
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	1,40
Poids brut en kg	1,80