


E 216

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour (Wert)15 assiettes d'un diamètre de 24 cm max
- Possibilité d'adapter le complément à couverts E 165


Numéro EAN: 4002511113756 / Numéro de matériel: 03809080 /
Ancien Numéro de matériel: 67521601D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 240 mm [nombre]	15
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

E 216

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Numéro EAN: 4002511113756 / Numéro de matériel: 03809080 /
Ancien Numéro de matériel: 67521601D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,95