

E 459

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



- Pour bâtis panier supérieur O 898 et bâtis panier inférieur U 876
- Pour (Wert)12 assiettes d'un diamètre de 7 cm max.
- Hauteur maximale de verre de 22 cm
- Avec support pour plaque perforée pour optimiser jets de rinçage

Numéro EAN: 4002511958197 / Numéro de matériel: 04326630 /
Ancien Numéro de matériel: 67545901D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les verres	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Utilisable dans le panier supérieur	O 898
Utilisable dans le panier inférieur	U 876
Capacité	
Verres jusqu'à Ø 70 mm max. [nombre]	12
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00

E 459

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



Numéro EAN: 4002511958197 / Numéro de matériel: 04326630 /
Ancien Numéro de matériel: 67545901D

Protection par fusible en A 0

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	170
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	185
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	1,37
Poids brut en kg	1,63