

APWM 068

Module de recyclage de l'eau
pour réutiliser l'eau peu polluée.



- Potentiel d'économie en eau sur un lave-linge de 20 kg : env. 34%
- Montage simple, également possible a posteriori
- Contenu: réservoir d'eau, unité de filtrage, raccords de tuyau

Numéro EAN: 4002512063845 / Numéro de matériel: 04451340 /
Ancien Numéro de matériel: 59510304D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Recyclage de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	930
Dimension extérieure, largeur nette en mm	800
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	850
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	890
Dimension extérieure, largeur brute en mm	820
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1000
Poids net [kg]	48,00
Poids brut en kg	60,00