

E 809

Complément de panier inférieur, rilsanisé
pour la prise en charge optimale des tasses.



- Convient au panier inférieur U 881
- Pour (Wert)23 tasses d'un diamètre de 9 cm max.

Numéro EAN: 4002512259453 / Numéro de matériel: 05018650 /
Ancien Numéro de matériel: 67580901D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour tasses	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier inférieur	U 881
Capacité	
Tasses [nombre]	23
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

E 809

Complément de panier inférieur, rilsanisé
pour la prise en charge optimale des tasses.



Numéro EAN: 4002512259453 / Numéro de matériel: 05018650 /
Ancien Numéro de matériel: 67580901D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	71
Dimension extérieure, largeur nette en mm	506
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	495
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	530
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	2,20
Poids brut en kg	3,60