

E 884

Complément pour plateaux, rilsané  
pour une prise en charge optimale des plateaux, plaques et tablettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour (Wert)10 plateaux, plaques ou plats
- Hauteur des supports 175 mm, écartement entre les supports 32 mm

Numéro EAN: 4002512259439 / Numéro de matériel: 05018680 /  
Ancien Numéro de matériel: 67588401D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plateaux, plaques, plats	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	32
Hauteur de support en mm	175
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Plateaux jusqu'à 500 x 320 mm [nombre]	10
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0

E 884

Complément pour plateaux, rilsané  
pour une prise en charge optimale des plateaux, plaques et tablettes.



Numéro EAN: 4002512259439 / Numéro de matériel: 05018680 /  
Ancien Numéro de matériel: 67588401D

Puissance totale de raccordement en kW	0,00
--	------

Protection par fusible en A	0
-----------------------------	---

<b>Dimensions et poids</b>	
----------------------------	--

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	175
---	-----

Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
---	-----

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
--	-----

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	480
---	-----

Dimension extérieure, largeur brute en mm	535
---	-----

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	195
--	-----

Poids net en kg	1,60
-----------------	------

Poids brut en kg	2,20
------------------	------