


E 888

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour (Wert)18 assiettes d'un diamètre de 30 cm max.
- Hauteur des supports 175 mm, écartement entre les supports 30 mm

Numéro EAN: 4002512259682 / Numéro de matériel: 05018690 /
Ancien Numéro de matériel: 67588801D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	30
Hauteur de support en mm	175
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 300 mm [nombre]	18
Assiettes jusqu'à Ø 350 mm [nombre]	9
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0

E 888

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Numéro EAN: 4002512259682 / Numéro de matériel: 05018690 /
Ancien Numéro de matériel: 67588801D

Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	175
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	535
Poids net en kg	1,00
Poids brut en kg	2,17