

E 888

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour (Wert)18 assiettes d'un diamètre de 30 cm max.
- Hauteur des supports 175 mm, écartement entre les supports 30 mm

Numéro EAN: 4002512259682 / Numéro de matériel: 05018690 /  
Ancien Numéro de matériel: 67588801D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Composants</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les assiettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	30
Hauteur de support en mm	175
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
<b>Capacité</b>	
Assiettes jusqu'à Ø 300 mm [nombre]	18
Assiettes jusqu'à Ø 350 mm [nombre]	9

E 888

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Numéro EAN: 4002512259682 / Numéro de matériel: 05018690 /

Ancien Numéro de matériel: 67588801D

#### Raccordement électr. standard

Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	175
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	535
Poids net en kg	1,00
Poids brut en kg	2,17