

SBW/2

Socle

avec Bac de fond et ouverture pour installations de raccordement de G 7825/26.

- Pour la version avec clapet de vidange
- Cadres avec bac collecteur intégré en inox
- Plusieurs ouvertures dans le socle

Numéro EAN: 4002512401807 / Numéro de matériel: 05238130 /  
Ancien Numéro de matériel: 69371002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	734
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	940
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	770
Poids net en kg	16,70
Poids brut en kg	18,00