

HM 16-83

Repasseuse, électrique

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



- Puissance 15.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 160 mm, largeur du plan de travail 830 mm
- Repassage confortable en position assise
- Rythme de travail individuel avec vitesse de cylindre variable
- Cylindre résistant : toile en feutre aiguilleté en aramide
- Construction robuste pour une utilisation professionnelle

\* En cas d'humidité résiduelle de 20 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002512404112 / Numéro de matériel: 05333200 / Ancien Numéro de matériel: 53168301D

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Blanc lotus
Diamètre du cylindre en mm	160
Largeur de travail en mm	830
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Tapis feutre poly. aiguilleté
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à une utilisation Offshore	•
Convient à la marine	•
Convient aux campings	•
Convient aux particuliers	•
<b>Données de puissance</b>	
Rendement de repassage max. avec 20 % d'humidité résiduelle en kg/h	15,0
Heures de fonctionnement testées	2500
<b>Commande</b>	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	2,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,5
Température réglable	En niveaux de température
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	AC 220-240V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,70-3,30
Puissance totale de raccordement en kW	2,80-3,30
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	960
Dimensions extérieures, largeur en mm	1050
Dimensions extérieures, profondeur en mm	380
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1010
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	445
Poids net en kg	40
Poids brut en kg	47
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	372
<b>Équipement</b>	
Deux pieds à vis	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•

HM 16-83

Repasseuse, électrique

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



Numéro EAN: 4002512404112 / Numéro de matériel: 05333200 /  
Ancien Numéro de matériel: 53168301D

Pédale	•
Tringle repose-linge	•
Quatre roulettes souples	•
Planche d'appui	•
Retour avant du linge	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•