


A 5  
Protection  
pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert filet plastifié (qualité matériel PA 12)
- Utilisable sur O 184 et U 184

Numéro EAN: 4002513126310 / Numéro de matériel: 05637190 /  
Ancien Numéro de matériel: 69500501D

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Appartenance du produit</b>               |                                 |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire           | •                               |
| <b>Composants</b>                            |                                 |
| PG 8527                                      | •                               |
| PG 8535                                      | •                               |
| PG 8536                                      | •                               |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |                                 |
| Cache  | •                               |
| <b>Caractéristiques du produit</b>           |                                 |
| Matériau                                     | Inox, Câble, rilsané, Plastique |
| Couleur                                      | Blanc                           |
| <b>Domaine d'application</b>                 |                                 |
| Traitement de la verrerie de laboratoire     | •                               |
| Traitement de divers ustensiles              | •                               |
| <b>Raccordement électr. standard</b>         |                                 |
| Nombre de phases                             | 0                               |
| Tension en V                                 | 0                               |
| Fréquence en Hz                              | 0                               |
| Puissance totale de raccordement en kW       | 0,00                            |
| Protection par fusible en A                  | 0                               |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |                                 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 8                               |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 280                             |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 280                             |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 20                              |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 470                             |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 470                             |
| Poids net en kg                              | 0,40                            |
| Poids brut en kg                             | 0,55                            |