

E 801/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 8 gobelets.



- Convient pour 8 gobelets, max. Ø 75 mm
- Rilsanisé

Numéro EAN: 4002513220650 / Numéro de matériel: 05673820 /
Ancien Numéro de matériel: 68580102D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Gobelets [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	155
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	320
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	510
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	1,00
Poids brut en kg	1,50