


E 969

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tôle perforée 7 x 7 x 3 mm
- Utilisable pour E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 avec E 945*

* Utilisation dans le système E 941 en association avec E 945.

Numéro EAN: 4002513298765 / Numéro de matériel: 05746240 /
Ancien Numéro de matériel: 69596901D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	363
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	533
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	165
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	535
Poids net en kg	1,33
Poids brut en kg	2,23