


KM 6017

Électrique, commandée par la cuisinière  
avec 1 zone de cuisson/rôtissage et 1 zone de c. Vario (utilisation flexible).



- Design moderne – 548 mm de large pour un encastrement parfait
- Flexibilité : 4 zones cuisson avec 1 zone rôtissage, 1 zone Vario
- Sécurité : indication chaleur résiduelle pour chaque zone de c.


Numéro EAN: 4002514259802 / Numéro de matériel: 06946390 /  
Ancien Numéro de matériel: 26601760CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Électrique
<b>Modèle</b>	
Combiné avec cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Design d'impression	Décor gris basalte
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	900/2200
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>Troisième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 170 / 170x265
Puissance max. en W	1500/2400
<b>Quatrième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>Confort d'utilisation</b>	
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Rouge
Commande par sélecteur rotatif	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	40 x 548 x 478
Dimensions en mm (largeur)	548
Dimensions en mm (hauteur)	40
Dimensions en mm (profondeur)	478
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	526

KM 6017

Électrique, commandée par la cuisinière

avec 1 zone de cuisson/rôtissage et 1 zone de c. Vario (utilisation flexible).



Numéro EAN: 4002514259802 / Numéro de matériel: 06946390 /

Ancien Numéro de matériel: 26601760CH

Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur)  
pour encastrement à fleur de plan

456

Poids en kg

8

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour  
encastrement à fleur de plan

552

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur)  
pour encastrement à fleur de plan

482

Puissance de raccordement totale en kW

7,00

Tension en V

400

Fréquence en Hz

50

#### Accessoires fournis

Racloir à verre

•




Câble d'alimentation

Oui

KM 6017

Électrique, commandée par la cuisinière


avec 1 zone de cuisson/rôtissage et 1 zone de c. Vario (utilisation flexible).



KM 6017 (Installation drawing)

KM 6017 (Installation drawing)

KM 6017 (Installation drawing)



KM 6017 (Installation drawing)