


KM 6039

Électrique, commandée par la cuisinière  
avec surface de pose pour de nombreuses applications.




- Design agréable – 825 mm 825 mm de large avec cadre extra-large
- Flexibilité : 4 zones cuisson avec 2 zones Vario
- Très polyvalent : surface de pose incluse
- Confort : début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : indication chaleur résiduelle pour chaque zone de c.

Numéro EAN: 4002514259826 / Numéro de matériel: 06946450 /  
Ancien Numéro de matériel: 26603950CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Électrique
<b>Modèle</b>	
Combiné avec cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre périphérique en inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 180
Puissance max. en W	900/1800
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
<b>Troisième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 145 / Ø 210
Puissance max. en W	1000/2200
<b>Quatrième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>Confort d'utilisation</b>	
Couleur d'affichage	Rouge
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	40 x 825 x 545
Dimensions en mm (largeur)	825
Dimensions en mm (hauteur)	40
Dimensions en mm (profondeur)	545
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	770
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490
Poids en kg	11
Puissance de raccordement totale en kW	7,00
Tension en V	400

KM 6039

Électrique, commandée par la cuisinière  
avec surface de pose pour de nombreuses applications.



Numéro EAN: 4002514259826 / Numéro de matériel: 06946450 /  
Ancien Numéro de matériel: 26603950CH

Fréquence en Hz 50

**Accessoires fournis**

Racloir à verre


•

Câble d'alimentation

Oui

KM 6039

Électrique, commandée par la cuisinière  
avec surface de pose pour de nombreuses applications.



KM6039 (Installation drawing)