

U 534

Panier

avec cadre supérieur bas pour la prise en charge des verres de (Wert)16 à 20 cm.



- Avec (Wert)16 compartiments
- Dimensions de compartiment 113 mm x 113 mm mm
- Comprend un jeu d'extensions composé d' une courte et une longue
- Cadre supérieur réglable en hauteur sur l'extension jusqu'à 20 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm, largeur avec profils GN 53 cm

Numéro EAN: 4002514289052 / Numéro de matériel: 06997120 /
Ancien Numéro de matériel: 67653401D

| Famille produit | |
|---------------------------------------|---|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur à capot | • |
| Composants | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |

U 534

Panier

avec cadre supérieur bas pour la prise en charge des verres de (Wert)16 à 20 cm.



Numéro EAN: 4002514289052 / Numéro de matériel: 06997120 /
Ancien Numéro de matériel: 67653401D

| | |
|--|-------------|
| Catégorie de produit | |
| Panier à verres | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Bleu, Jaune |
| Nombre de compléments | 16 |
| Largeur de compartiment en mm | 113 |
| Longueur de compartiment en mm | 113 |
| Capacité | |
| Verres de 110–140 mm de hauteur [nombre] | 16 |
| Verres de 175–200 mm de hauteur [nombre] | 16 |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 233 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 500 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 500 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 260 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 520 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 530 |
| Poids net en kg | 2,80 |
| Poids brut en kg | 3,30 |