


APWM 061

Kit débitmètre à hélice
pour évaluer la quantité exacte d'arrivée d'eau.



- avec un débitmètre à hélice
- Dispositif pour raccorder jusqu'à 4 débitmètres à hélice

Numéro EAN: 4002514491851 / Numéro de matériel: 07285660 /
Ancien Numéro de matériel: 59170324D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PW 6163	•
PW 6243	•
PW 6323	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	260
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	140
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net [kg]	0,74
Poids brut en kg	0,94