

APWM 004

Boîte de raccordement pour doseur
avec possibilités de raccordement pour 6 pompes de dosage au maximum.



- Raccordement facilité pompe de dosage et canne d'aspiration
- Pour un montage mural plus simple
- Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le couvercle de la machine
- Convient aux pompes de dosage du type DOS MC

Numéro EAN: 4002514507804 / Numéro de matériel: 07304030 /
Ancien Numéro de matériel: 59507001D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413 Mop Star 130	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	----
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	180
Dimension extérieure, largeur nette en mm	250
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	260
Dimension extérieure, largeur brute en mm	285
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net [kg]	1,81
Poids brut en kg	2,27

APWM 004

Boîte de raccordement pour doseur
avec possibilités de raccordement pour 6 pompes de dosage au maximum.