


BSS 26

Kit de montage pour circuit de délestage
pour le raccordement à un système de gestion de l'énergie.



Numéro EAN: 4002515105931 / Numéro de matériel: 09257760 /
Ancien Numéro de matériel: 59170360D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PT 5145 C	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
Catégorie de produit	
Arrêt en pic de charge	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	250
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	35
Dimension extérieure, largeur brute en mm	248
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	344
Poids net [kg]	0,07
Poids brut en kg	0,24