


BSS 27

Kit de montage pour circuit de délestage  
pour le raccordement à un système de gestion de l'énergie.



Numéro EAN: 4002515105948 / Numéro de matériel: 09257820 /  
Ancien Numéro de matériel: 59170370D

<b>Appartenance du produit</b>	
Sèche-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PWT 6089	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Arrêt en pic de charge	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	250
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	35
Dimension extérieure, largeur brute en mm	248
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	344
Poids net [kg]	0,07
Poids brut en kg	0,24