

ABL 50

Bandeaux d'ajustage pour le socle

Pour le réglage de la hauteur optique en fonction de la taille du corps 72 cm.



- Avec point de fixation pour LED d'indication d'état
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 5 cm
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 11 cm

Numéro EAN: 4002515179222 / Numéro de matériel: 09378040 /
Ancien Numéro de matériel: 67211402D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Tôle galvanisée, blanc lotus
Couleur	Blanc lotus
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	43
Dimension extérieure, largeur nette en mm	593
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	54
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	50
Dimension extérieure, largeur brute en mm	615
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	80
Poids net en kg	0,34
Poids brut en kg	0,51