

E 816

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour charg. sans compl. couv. E 165 : (Wert)19 assiet. jusqu'à Ø 33 cm
- En cas de chargement avec panier à couverts E 165 : 16 assiettes jusqu'à Ø 33 cm

Numéro EAN: 4002515275009 / Numéro de matériel: 09549190 / Ancien Numéro de matériel: 67581601D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 250 mm [nombre]	19
Assiettes jusqu'à Ø 330 mm [nombre]	19
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00

E 816

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Numéro EAN: 4002515275009 / Numéro de matériel: 09549190 /
Ancien Numéro de matériel: 67581601D

Protection par fusible en A 0

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	134
Dimension extérieure, largeur nette en mm	264
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	485
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	555
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	2,50
Poids brut en kg	3,00