

U 520

Panier

pour une prise en charge optimale des verres.



- (Wert)36 compartiments pour (Wert)36 verres
- Dimensions de compartiment 73 mm x 73 mm mm
- Hauteur 10,4, largeur 50 (53 incl. profils GN), profondeur 50 cm

Numéro EAN: 4002515292846 / Numéro de matériel: 09581370 /  
Ancien Numéro de matériel: 67652001D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Catégorie de produit	
Panier à verres	•

U 520  
Panier  
pour une prise en charge optimale des verres.



Numéro EAN: 4002515292846 / Numéro de matériel: 09581370 /  
Ancien Numéro de matériel: 67652001D

<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Vert
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	73
Longueur de compartiment en mm	73
<b>Capacité</b>	
Verres jusqu'à 73 mm de hauteur [nombre]	36
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	104
Dimension extérieure, largeur nette en mm	500
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	590
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	1,80
Poids brut en kg	2,30