

UO 30-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



- Pour systèmes avec surch. et à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 30, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Numéro EAN: 4002515362686 / Numéro de matériel: 09688890 / Ancien Numéro de matériel: 67376103D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Catégorie de produit	
Installation sous plan ouverte	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	317
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	310
Dimension extérieure, largeur brute en mm	610
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	6,35
Poids brut en kg	8,55

UO 30-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.