

ADB
Tôle de protection
pour les variantes de socle.



- Afin de protéger le plan de travail de l'humidité
- Installation encastrable en option

Numéro EAN: 4002515379493 / Numéro de matériel: 09715590 /
Ancien Numéro de matériel: 67216008D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8582	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Accessoires d'appareils encastrables	•
Matériel d'installation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Tôle d'acier, galvanisée
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	25
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	2,69
Poids brut en kg	3,75