

BBF-80
Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



- Niveau de stabilité élevé même sur installations extrêmes

Numéro EAN: 4002515379516 / Numéro de matériel: 09715690 /
Ancien Numéro de matériel: 67211508D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris, Argent
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0

BBF-80

Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



Numéro EAN: 4002515379516 / Numéro de matériel: 09715690 /
Ancien Numéro de matériel: 67211508D

Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	82
Dimension extérieure, largeur brute en mm	654
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	656
Poids net en kg	2,69
Poids brut en kg	4,20