

DEF-80

Couvercle de l'appareil
pour les appareils à encastrer.



- Convient à la série PG 8055 – PG 8059
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 1,5, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Numéro EAN: 4002515385180 / Numéro de matériel: 09736640 /
Ancien Numéro de matériel: 67216006D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Accessoires d'appareils encastrables	•
Matériel d'installation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Tôle galvanisée, blanc lotus
Couleur	Blanc lotus
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	32
Dimension extérieure, largeur brute en mm	615
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,51