

E 812

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



- Convient au panier supérieur O 891 et O 892
- Pour (Wert)7 verres d'un diamètre de 60 mm max.

Numéro EAN: 4002515387672 / Numéro de matériel: 09742240 /
Ancien Numéro de matériel: 67581201D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les verres	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier supérieur	O 891, O 892
Capacité	
Verres jusqu'à Ø 60 mm max. [nombre]	7
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

E 812

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



Numéro EAN: 4002515387672 / Numéro de matériel: 09742240 /
Ancien Numéro de matériel: 67581201D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	143
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	467
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	32
Dimension extérieure, largeur brute en mm	615
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,51