

PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux et autres espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h
- Des résultats hygiéniques – Désinfection thermique
- Résultats sûrs grâce au niveau de sécurité élevé du processus
- Dosage – #Raccordement en option à un module de dosage externe#<inRef.objid>Z
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002515387979 / Numéro de matériel: 09742380 /

Ancien Numéro de matériel: 61805720ZER

Concept modulaire et version	
Construction	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Hygieneplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Parois latérales	Inox
Convertible en appareil à pose libre	Hauteur 1-80, acier inoxydable
Application	
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	93
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16

PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux et autres espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002515387979 / Numéro de matériel: 09742380 /

Ancien Numéro de matériel: 61805720ZER

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	595
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	675
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net [kg]	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N/m²	1200

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,08

Programmes

Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène Plus	•
Désinfection thermique (Vario TD)	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Couverts	•
Matières plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif Plus	•
Régénération	•
Vidange	•

Aménagement des paniers

1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
--	---

PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux et autres espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002515387979 / Numéro de matériel: 09742380 /

Ancien Numéro de matériel: 61805720ZER

1 x panier inférieur U 890 pour les plats	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

Équipement

Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
AutoClose	•
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Large gamme d'accessoires (option)	•

Possibilités de raccordement

Module de dosage liquide pour détergent liquide	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
CEM	•
Protection radio	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•