

FM

FlowMeter

pour mesurer le débit et l'affichage pour le changement de la cartouche.



- Convient pour les cartouches de déminéralisation partielle
- Affichage optique et sonore pour le changement de cartouche
- Affichage sur une ligne, raccordement possible à une LED externe
- Support mural compris
- #Alimentation électrique comprise#<inRef.objid>Z

Numéro EAN: 4002515537107 / Numéro de matériel: 10008910 /  
Ancien Numéro de matériel: 67809701D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM  
FlowMeter  
pour mesurer le débit et l'affichage pour le changement de la cartouche.



Numéro EAN: 4002515537107 / Numéro de matériel: 10008910 /  
Ancien Numéro de matériel: 67809701D

<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	125
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	52
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	155
Dimension extérieure, largeur brute en mm	310
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	1,85
Poids brut en kg	2,49