

UfZ

Kit de conversion pour seconde cartouche
pour changement rapide seconde cartouche de déminéralisation partielle/totale.



- 2 x branchement VA 3/4" pour le montage de la seconde cartouche

Numéro EAN: 4002515552834 / Numéro de matériel: 10020100 /
Ancien Numéro de matériel: 69431905D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

UfZ

Kit de conversion pour seconde cartouche
pour changement rapide seconde cartouche de déminéralisation partielle/totale.



Numéro EAN: 4002515552834 / Numéro de matériel: 10020100 /
Ancien Numéro de matériel: 69431905D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,16
Poids brut en kg	0,18