

PG 8582 [WW AD PD]

Laveur-désinfecteur

avec dosage de poudre, fonction EcoDry et module de communication LAN/Wi-Fi.



- Rendement/charge par ex. 8 compléments à mailles DIN ou 42 spéculums gynéco.
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Consommation d'eau réduite de 43 % par rapp. au modèle précédent\*
- Support de séchage confortable – EcoDry
- Possibilité de mise en réseau en usine par Wi-Fi ou Ethernet

\* par rapport au programme VarioTD du G 7882

Numéro EAN: 4002515553381 / Numéro de matériel: 10081860 / Ancien Numéro de matériel: 62858203CH

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Appareil à pose libre, encastrable, étroit
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
<b>Application</b>	
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
<b>Capacité</b>	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	8
Spéculums gynécologiques par charge [nombre]	42
Kits CMI par charge [nombre]	1-2
Kits AN par charge [nombre]	2-3
Instruments avec lumen par charge [nombre]	44
<b>Données de puissance</b>	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	22
Température de rinçage maximale en °C	93
<b>Commande</b>	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Touches de sélection directe	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	18
Emplacements libres de programme [nombre]	2
Commande de valeur AO	•
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,80
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16

PG 8582 [WW AD PD]

Laveur-désinfecteur

avec dosage de poudre, fonction EcoDry et module de communication LAN/Wi-Fi.



Numéro EAN: 4002515553381 / Numéro de matériel: 10081860 /  
Ancien Numéro de matériel: 62858203CH

<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof
<b>Dimensions et poids</b>	
Poids net en kg	74
<b>Dispositif de séchage</b>	
Puissance de ventilation en m <sup>3</sup> /h	60
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	675
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	745
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	81
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,50
<b>Équipement</b>	
Contrôle du volume de dosage	•
Interface de traçabilité (option)	•
Interface SAV	•
Composants complets (option)	•
<b>Programmes</b>	
Vario TD Instr. quatre filtres	•
Vario TD Instr. six filtres	•
Vario TD Instr. huit filtres	•
Vario TD AN	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL Optique	•
Spécial 93 °C-10'	•
Ophthalmologie	•
Ophta Tray A207	•
Biberons	•

PG 8582 [WW AD PD]

Laveur-désinfecteur

avec dosage de poudre, fonction EcoDry et module de communication LAN/Wi-Fi.



Numéro EAN: 4002515553381 / Numéro de matériel: 10081860 /

Ancien Numéro de matériel: 62858203CH

Sabots de bloc OP	•
Ustensiles de soin	•
Universel	•
<b>Équipement</b>	
1 doseur/porte pour produit de rinçage	•
1 doseur/porte pour détergent en poudre	•
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
EcoDry	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface série RS 232 (option)	•
Wi-Fi sur DataDiary (option)	•
Interface Wi-Fi/Ethernet	•
Modules de dosage externes	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
EN 61010-1	•