

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



- Pour dém. tot./part. sur P 2800 et dém. tot./part. sur P 2000
- Prise en charge possible du conductimètre/débitmètre
- Dimensions ext. : H835 (820 sans couvercle), l 300, P 600 mm

Numéro EAN: 4002515558102 / Numéro de matériel: 10087320 / Ancien Numéro de matériel: 69859502D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



Numéro EAN: 4002515558102 / Numéro de matériel: 10087320 /
Ancien Numéro de matériel: 69859502D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	300
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	900
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00